

АЛТ ГИБРИД УНИВЕРСАЛ — двухкомпонентный химический анкер на органоминеральной основе. Предназначен для крепления анкерных шпилек и арматурных стержней конструкций навесных фасадов к бетону, пеноблоку и кирпичу.

Достоинства


- Высокая несущая способность
- Быстрая скорость набора прочности
- Высокая химическая стойкость
- Отличная адгезия к бетону, пеноблоку, кирпичу и металлу
- Может применяться на влажном бетоне, пеноблоке и кирпиче
- Может применяться для внутренних и наружных работ

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

Выполнение работ

Перед применением картридж должен храниться при температуре $+20^{\circ}\text{C}$.

1. Пробурить отверстие требуемого диаметра и глубины.
2. Отверстие очистить специальным металлическим ершиком и потом продуть сжатым воздухом. Приблизительно первые 10 мл состава, выдавливаемые из вновь открытого картриджа, следует утилизировать в отходы. Только когда состав станет однородного цвета, его можно выдавливать в отверстие.
3. Заполнить отверстие составом примерно на $2/3$ его глубины. При применении в потолочные перекрытия использовать удерживающий ограничительный элемент.
4. При установке закладной детали, необходимо ее проворачивать при погружении в отверстие, обеспечивая таким образом равномерное распределение по ней клеящего состава.
5. Выступившие излишки состава удалить.
6. После полного отверждения состава установить крепежный элемент.



Меры безопасности и условия хранения

Перед применением химического анкера АЛТ ГИБРИД УНИВЕРСАЛ внимательно ознакомиться с правилами по работе и безопасности.

- Пользоваться средствами индивидуальной защиты.
- При попадании может вызвать раздражение глаз, дыхательных путей, кожи.
- В зоне работ необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- Курить и работать с открытым пламенем вблизи запрещено.
- Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.
- Допускается однократное замораживание состава. После замораживания хим. анкер (коробку) необходимо поместить в теплое помещение с температурой около $+20^{\circ}\text{C}$ и выдерживать его там минимум 1 сутки! Ни в коем случае не разогревать состав в тепловых пушках и горячей водой!
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Использовать в течение 12 месяцев с момента производства.
- Если возникают сомнения по возможности использования, обратиться к производителю, указав номер партии с упаковки.
- Не допускать попадания материала или его остатков в дренажные системы.

Диаметр анкера, мм	d_0 , мм	h_0 , мм	Расход хим. состава, мл
M8	10	80	4,14
M10	12	90	6,71
M12	14	110	11,17
M16	18	125	20,98
M20	24	170	50,73
M24	28	210	86,16

Температура основания	Максимальное время твердения, мин	Минимальное время набора заданной прочности, час
5°C	15	2
15°C	10	1,5
25°C	4	1

Произведено: по заказу Группа АЛТ

Сайт: www.alt-krep.ru